

Garant**Snijkop QuickTurn, rechts, Schacht- /<CRLF>plaatafmeting: 25/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250606 25/15
GTIN	
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Voordeel:**

Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. **Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.** De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen. Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.

Technische beschrijving

Schachtgrootte	25 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
ISO-code houder	DDJNR/L 2525M15
Koplenkte L ₁	46 mm
Klemstuk	259038 7
Plaatafmeting	15 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Onderlegplaat	259031 29
Schroef voor onderlegplaat	259025 4
Totale lengte L	150 mm
Serie	QuickTurn
Inzetsoort	rechts

Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Spanklemstuk Type 6	259038 6
Onderlegplaat Type 29	259031 29
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Schroef voor onderlegplaat Type 4	259025 4
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Spanklemstuk Type 7	259038 7