

Garant
Snijkop QuickTurn, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/11 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	250607 25/11
GTIN	4045197650412
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Voordeel:

Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. **Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.**

De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen.

Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.

Inwendige koeling: nee

ISO-code houder: DDJNR/L 2525M11

geschikte wisselplaat: DN.. 1104..

Functiebreedte L₄: 32 mm

Koplengte L₁: 48,5 mm

Totale lengte L: 150 mm

Onderlegplaat: 259031 8

Technische beschrijving

Plaatafmeting	11 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
Koplengte L ₁	48,5 mm
Onderlegplaat	259031 8
Schachtgrootte	25 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Klemstuk	259038 6

ISO-code houder	DDJNR/L 2525M11
Schroef voor onderlegplaat	259025 5
Totale lengte L	150 mm
Serie	QuickTurn
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Spanklemstuk	259350
Onderlegplaat Type 8	259031 8
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Schroef voor onderlegplaat Type 5	259025 5
Schroef voor onderlegplaat	259174
Spanklemstuk Type 6	259038 6
Onderlegplaat	259211