

**Garant****Snijkop QuickTurn, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250607 20/15
GTIN	4045197650429
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Voordeel:**

Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. **Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.**

De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen.

Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.

Inwendige koeling: nee

ISO-code houder: DDJNR/L 2025K15

geschikte wisselplaat: DN.. 1506..

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 32 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 46 mm

Totale lengte L: 125 mm

Onderlegplaat: 259031 29

**Technische beschrijving**

Schachtgrootte	20 mm
ISO-code houder	DDJNR/L 2025K15
Plaatafmeting	15 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	46 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Schroef voor onderlegplaat	259025 4
Klemstuk	259038 7

geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Onderlegplaat	259031 29
Totale lengte L	125 mm
Serie	QuickTurn
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	nee
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Spanklemstuk	259351
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Schroef voor onderlegplaat Type 4	259025 4
Schroef voor onderlegplaat	259171
Spanklemstuk Type 6	259038 6
Onderlegplaat Type 29	259031 29
Spanklemstuk Type 7	259038 7
Spanklemstuk	259350
Onderlegplaat	259271