


**Garant**
**DNMG 110408, Soort: HB7020**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	250654 HB7020
GTIN	4045197699251
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DNMG 110408 HB7020 Soort: HB7020  
 Spaanbreker: SS  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Spaanbreker	SS
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 110408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien