



Draai-wisselplaat VNMG 160408, voor middelfijne bewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	251824 PR115S
GTIN	4960664035922
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedecondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	S
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	25 - 70 m/min
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Spaanbreker	MU
Soort	PR115S
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draaien