

Garant**Draai-wisselplaat DNMG 150608, voor nabewerking, Wiper****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250661 HB7020-2
GTIN	4069515016902
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Spaanbreker	WSS
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 480 m/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoofdtoepassing	P

Gegevensblad

Soort	HB7020-2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien