

Garant**Draai-wisselplaat DNMG 110404, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250752 HB7035-2
GTIN	4069515016964
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SM
ISO-code wisselplaat	DNMG 110404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snedecondities	sterk onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 320 m/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Tolerantie	M

Gegevensblad

Soort	HB7035-2
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien