

Garant**Draai-wisselplaat CNMG 09T308, voor nabewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250052 HB7010-2
GTIN	4069515022927
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7010-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 500 m/min
Snedecondities	continu
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm

Gegevensblad

Spaanbreker

SS

Producttype

Wisselplaat voor het draaien