

Garant

Draai-wisselplaat CNMG 09T304, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	250050 HB7010-2
GTIN	4069515015486
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 500 m/min
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SS
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T304
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snedecondities	continu
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Soort	HB7010-2
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoekradius	0,4 mm

Gegevensblad

Snijmateriaal

HM

Producttype

Wisselplaat voor het draaien