

Garant

Draai-wisselplaat DC.T 070202, voor middelfijne bewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	260449 HB7035-2
GTIN	4069515020480
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 290 m/min
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoekradius	0,2 mm
Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7035-2

Gegevensblad

ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien