

Garant

Draai-wisselplaat DC.T 070202, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	260351 HB7020-2
GTIN	4069515020169
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Soort	HB7020-2
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Tolerantie	M
Spaanbreker	SS
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 400 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snedecoördinaten	licht onderbroken
Hoekradius	0,2 mm

Gegevensblad

ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Hoofdtoepassing	P
Producttype	Wisselplaat voor het draaien