

Garant**Draai-wisselplaat DNMG 110404, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250752 HB7010-2
GTIN	4069515016926
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 440 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snedecondities	continu
ISO-code wisselplaat	DNMG 110404
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HB7010-2
Tolerantie	M
Spaanbreker	SM
Snijmateriaal	HM

Gegevensblad

Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Hoekradius	0,4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien