

Garant**Draai-wisselplaat WNMG 060408, voor middelfijne bewerking, Wiper****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252065 HB7020-2
GTIN	4069515018784
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Soort	HB7020-2
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 420 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	WSM
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Voeding f	0,2 - 0,6 mm/omw,

Producttype

Wisselplaat voor het draaien