


Garant**Draai-wisselplaat WNMG 080412, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252072 HB7010-2
GTIN	4069515018944
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7010-2
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	1,2 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snedecndities	continu
Tolerantie	M
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 440 m/min
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking

Gegevensblad

Spaanbreker

SM

Producttype

Wisselplaat voor het draaien