

Garant**Draai-wisselplaat CNMG 120404, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250156 HB7010-2
GTIN	4069515015806
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Spaanbreker	SM
Soort	HB7010-2
Tolerantie	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 440 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm

Gegevensblad

ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien