

Garant

Draai-wisselplaat CNMG 160612, voor ruwe bewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	250336 HB7010-2
GTIN	4069515016407
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Spaanbreker	SG
Snedecondities	continu
ISO-code wisselplaat	CNMG 160612
Soort	HB7010-2
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 415 m/min
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Hoekradius	1,2 mm
Hoofdtoepassing	P

Gegevensblad

Aantal wisselingen/snijanten

4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien