

Garant**Draai-wisselplaat DC.T 070204, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260452 HB7010-2
GTIN	4069515020503
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Tolerantie	M
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Soort	HB7010-2
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,

Gegevensblad

Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien