

Garant

Draai-wisselplaat DNMG 150604, voor middelfijne bewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	250760 HB7035-2
GTIN	4069515017084
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 320 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Tolerantie	M
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Soort	HB7035-2

Gegevensblad

ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien