

Garant**Draai-wisselplaat KNUX 160405L, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251032 HB7020-2
GTIN	4069515017367
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snedecondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7020-2
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Spaanbreker	SM
Aantal wisselingen/snijanten	2
Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 370 m/min
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	KNUX 160405L
Producttype	Wisselplaat voor het draaien