

Garant

Draai-wisselplaat SC.T 120404, voor middelfijne bewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	260765 HB7010-2
GTIN	4069515021135
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
ISO-code wisselplaat	SCMT 120404
Spaanbreker	SM
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Tolerantie	M
Snedecondities	continu
Soort	HB7010-2

Gegevensblad

Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien