

**Garant**

**Draai-wisselplaat DNMG 110408, voor middelfijne bewerking**



**Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 250754 HB7010-2 |
| GTIN          | 4069515016988   |
| Artikelklasse | 21G             |

**Technische beschrijving**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,3 - 4 mm      |
| Snijmateriaal                       | HM              |
| Tolerantie                          | M               |
| Spaanbreker                         | SM              |
| Hoekradius                          | 0,8 mm          |
| Fijn/ruw-indeling                   | Nabewerken      |
| Snedecondities                      | continu         |
| Aantal wisselingen/snijkanten       | 4               |
| Hoofdtoepassing                     | P               |
| Soort                               | HB7010-2        |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 140 - 440 m/min |

## Gegevensblad

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Voeding f            | 0,2 - 0,5 mm/omw,            |
| ISO-code wisselplaat | DNMG 110408                  |
| Producttype          | Wisselplaat voor het draaien |