


Garant**Draai-wisselplaat WNMG 080404, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252068 HB7010-2
GTIN	4069515018807
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	6
Tolerantie	M
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 440 m/min
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Snedeccondities	continu
Soort	HB7010-2
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking

Gegevensblad

Spaanbreker

SM

Producttype

Wisselplaat voor het draaien