

Garant**Draai-wisselplaat VC.T 110304, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261454 HB7010-2
GTIN	4069515022576
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Soort	HB7010-2
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Tolerantie	M
Spaanbreker	SM
Aantal wisselingen/snijanten	2
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,

Gegevensblad

Hoekradius	0,4 mm
Snedecondities	continu
Producttype	Wisselplaat voor het draaien