

Garant**Draai-wisselplaat CNMG 160612, voor ruwe bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250336 HB7020-2
GTIN	4069515016421
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snedecondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	1,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 360 m/min
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
ISO-code wisselplaat	CNMG 160612
Soort	HB7020-2
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoofdtoepassing	P

Gegevensblad

Spaanbreker	SG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien