


Garant**Draai-wisselplaat WNMG 060404, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252062 HB7010-2
GTIN	4069515018661
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Spaanbreker	SM
Soort	HB7010-2
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Snedecndities	continu

Gegevensblad

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing

140 - 440 m/min

Producttype

Wisselplaat voor het draaien