

Garant**Draai-wisselplaat TNMG 160404, voor nabewerking, Wiper****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251433 HB7020-2
GTIN	4069515017862
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Spaanbreker	WSS
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7020-2
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 480 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien