

Garant**Draai-wisselplaat TNMG 160408, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251544 HB7010-2
GTIN	4069515018029
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Soort	HB7010-2
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Tolerantie	M
Snedecndities	continu
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	SM
Snijnsnelheid v _c Hoofdtoepassing	140 - 440 m/min

Gegevensblad

Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien