

Garant

Draai-wisselplaat VC.T 160402, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	261370 HB7035-2
GTIN	4069515022439
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Spaanbreker	SS
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Tolerantie	M
Soort	HB7035-2
Snedecoördinaten	sterk onderbroken
Hoofdtoepassing	P

Gegevensblad

Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 160402
Producttype	Wisselplaat voor het draaien