

Garant

Draai-wisselplaat DC.T 11T308, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	260361 HB7010-2
GTIN	4069515020381
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Snedecondities	continu
Tolerantie	M
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	SS
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snij kanten	2

Gegevensblad

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HB7010-2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien