

Garant

Draai-wisselplaat VC.T 110302, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	261364 HB7010-2
GTIN	4069515022279
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Spaanbreker	SS
Soort	HB7010-2
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	continu
Tolerantie	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 110302
Hoekradius	0,2 mm

Gegevensblad

Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoofdtoepassing	P
Producttype	Wisselplaat voor het draaien