

Garant

Draai-wisselplaat DC.T 070204, voor middelfijne bewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	260452 HB7035-2
GTIN	4069515020541
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Tolerantie	M
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 290 m/min
Soort	HB7035-2

Gegevensblad

ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien