

Garant

Draai-wisselplaat CNMG 09T308, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	250052 HB7020-2
GTIN	4069515015547
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	HB7020-2
Spaanbreker	SS
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	160 - 400 m/min

Gegevensblad

Fijn/ruw-indeling

Nabewerken

Producttype

Wisselplaat voor het draaien