

Garant

Draai-wisselplaat CNMG 120408, voor ruwe bewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	250322 HB7010-2
GTIN	4069515016162
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snedecondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 415 m/min
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SG
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Hoekradius	0,8 mm

Gegevensblad

Soort	HB7010-2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien