

Garant**Draai-wisselplaat DNMG 110404, voor nabewerking, Wiper****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250653 HB7020-2
GTIN	4069515016667
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	4
ISO-code wisselplaat	DNMG 110404
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 480 m/min
Soort	HB7020-2
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM

Gegevensblad

Spaanbreker

WSS

Producttype

Wisselplaat voor het draaien