

Garant

Draai-wisselplaat VNMG 160404, voor middelfijne bewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	251802 HB7010-2
GTIN	4069515018227
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7010-2
Spaanbreker	SM
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 440 m/min

Snedecondities	continu
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien