

**Garant**

**Draai-wisselplaat SC.T 09T304, voor middelfijne bewerking**



**Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 260762 HB7010-2 |
| GTIN          | 4069515021012   |
| Artikelklasse | 21G             |

**Technische beschrijving**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| ISO-code wisselplaat                | SCMT 09T304           |
| Snijmateriaal                       | HM                    |
| Hoofdtoepassing                     | P                     |
| Voeding f                           | 0,08 - 0,3 mm/omw,    |
| Tolerantie                          | M                     |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 120 - 440 m/min       |
| Soort                               | HB7010-2              |
| Aantal wisselingen/snijanten        | 4                     |
| Snedeccondities                     | continu               |
| Spaanbreker                         | SM                    |
| Fijn/ruw-indeling                   | #Ruwe/fijne afwerking |

## Gegevensblad

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Hoekradius       | 0,4 mm                       |
| Snijdiepte $a_p$ | 0,3 - 2 mm                   |
| Producttype      | Wisselplaat voor het draaien |