

Garant**Draai-wisselplaat CNMG 120408, voor nabewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250060 HB7035-2
GTIN	4069515015707
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Soort	HB7035-2
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 350 m/min
Spaanbreker	SS
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408

Gegevensblad

Snedecondities

sterk onderbroken

Producttype

Wisselplaat voor het draaien