

Garant**Draai-wisselplaat VC.T 160404, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261458 HB7010-2
GTIN	4069515022637
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7010-2
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	SM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Tolerantie	M

Gegevensblad

Snedecondities	continu
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien