

Garant**Draai-wisselplaat CNMG 120412, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250160 HB7020-2
GTIN	4069515015981
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Tolerantie	M
Soort	HB7020-2
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Snedecndities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	SM
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm

Gegevensblad

Hoekradius	1,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 370 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien