


Garant**Draai-wisselplaat SNMG 120404, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251222 HB7035-2
GTIN	4069515017589
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 320 m/min
Soort	HB7035-2
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	sterk onderbroken
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	SM

Gegevensblad

Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien