

Garant**Draai-wisselplaat DNMG 110408, voor nabewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250654 HB7010-2
GTIN	4069515016681
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 500 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7010-2
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG110408
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	continu

Gegevensblad

Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien