

Garant

Draai-wisselplaat CCMT 09T308, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	260060 HB7010-2
GTIN	4069515019446
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7010-2
Tolerantie	M
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Spaanbreker	SS
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	P

Gegevensblad

Aantal wisselingen/snijanten	2
Snedecondities	continu
Producttype	Wisselplaat voor het draaien