

Garant**Draai-wisselplaat VB.T 160404, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261232 HB7010-2
GTIN	4069515022156
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Soort	HB7010-2
Snedecndities	continu
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160404
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Spaanbreker	SM
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	2

Gegevensblad

Tolerantie	M
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien