

Garant

Draai-wisselplaat CNMG 120408, voor middelfijne bewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	250158 HB7010-2
GTIN	4069515015882
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Tolerantie	M
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7010-2
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Spaanbreker	SM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM

Gegevensblad

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 440 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien