

Garant

Draai-wisselplaat VNMG 160404, voor middelfijne bewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	251802 HB7035-2
GTIN	4069515018265
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Spaanbreker	SM
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snedecndities	sterk onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 320 m/min
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404

Gegevensblad

Soort	HB7035-1
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien