


Garant**Draai-wisselplaat SNMG 120408, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251224 HB7010-2
GTIN	4069515017602
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Spaanbreker	SM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 440 m/min
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7010-2
Snededecondities	continu
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm

Gegevensblad

Hoofdtoepassing

P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien