

Garant**Draai-wisselplaat CNMG 120404, voor nabewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250058 HB7010-2
GTIN	4069515015585
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 500 m/min
Soort	HB7010-2
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	continu
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	4

Gegevensblad

Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien