

Garant

Draai-wisselplaat VC.T 160404, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	261372 HB7035-2
GTIN	4069515022491
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	sterk onderbroken
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404
Spaanbreker	SS
Soort	HB7035-2

Gegevensblad

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien