


Garant**Draai-wisselplaat WNMG 060408, voor nabewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251954 HB7010-2
GTIN	4069515018425
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snedecondities	continu
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 500 m/min
Soort	HB7010-2
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Spaanbreker	SS
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,

Producttype

Wisselplaat voor het draaien