

Garant**Draai-wisselplaat CNMG 120416, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250162 HB7010-2
GTIN	4069515016025
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snedecondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 440 m/min
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	SM
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7010-2

Gegevensblad

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoekradius	1,6 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien